


シンプルスタンダード



独自の超音波洗浄技術

洗浄部の構造

サワー・クリーンは、弱い超音波振動を直接メタルマスクに伝えることにより、小さなパワーで大きな洗浄力を発揮します。斜めに配置した洗浄ヘッドが、効率よくメタルマスクに付着した汚れを洗浄液と共に洗い流します。



簡単操作

ボタンひとつで洗浄から乾燥まOK。簡単操作のタッチパネル搭載で稼働状況をリアルタイムで表示。片手でも開けやすい前面扉。



736×736mmマスクセット時

対応マスクサイズ

550×600※
550×650※
736×736
(mm)

※はアダプターを装着しての対応です。

省液・コンパクト

小型・軽量化を極限まで追求。
設置床面積 従来比30%カット
本来体積 従来比50%カット
装置を置いても見渡せます。

洗浄スペースも30%小さくし、液消費量を大幅削減。液投入量18リットルで洗浄可能。

製品仕様

製品品番	SC-ML736J
外形寸法	W 1,290 D 553 H 1,466mm (突起物含む)
重量	135kg (本体のみ)
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (VA)	350VA
超音波	周波数 40kHz 出力 150W
入力エア	圧力 0.4MPa 流量 800NL/min
必要排気風速	5m/sec
洗浄液タンク容量	29リットル (18リットルで洗浄可能)
対応マスクサイズ	550×600, 550×650, 736×736mm
洗浄・乾燥時間	洗浄 約3分～ 乾燥 約5分～※
※推奨洗浄液 HA-1040を使用の場合。洗浄・乾燥時間は条件により変わります。	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 2018.08_7

洗浄効果

